

**Precizna rebrasta turpija, fina duljina 150 mm, SH 2 / DH 2, tip: 985****Podaci za narudžbu**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe  | 528050 985   |
| GTIN           | 613548079447 |
| Razred artikla | 53B          |

**Opis****Izvedba:**

Neobrađeni materijal **švicarskih turpija za izradu preciznih turpija** brušen je i kovan od posebnog čelika, a proizvodi se uz pomoć preciznih strojeva s izrazito preciznim rezom ujednačenog volumena odrezivanja i dubine rezanja s tvrdoćom od **65 – 66 HRC**. Precizne rezne oštrice do vrha dokazuju kvalitetu ovih turpija za precizno turpisanje. Ovu turpiju za precizno turpisanje karakterizira maksimalna točnost oblika i velik volumen odrezivanja uz iznimnu otpornost na trošenje.

**Upotreba:**

Za precizan i lagani rad i kod vrlo tvrdih materijala, npr. u izradi alata i kalupa.

Broj rezova: 38 cm

**Tehnički opis**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Promjer                 | 3,2 mm                    |
| Stupanj finoće          | precizno                  |
| Švicarski rez           | 2                         |
| odgovara njemačkom rezu | 2                         |
| Broj rezova             | 38 cm                     |
| Ukupna duljina          | 150 mm                    |
| Atribut imena proizvoda | SH 2 / DH 2               |
| Vrsta proizvoda         | Precizna rebrasta turpija |

**Podaci korisnika**

|                                | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| INOX                           | prikladno                          |                      |                |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| GG(G)                          | prikladno                          |                      |                |
| CuZn                           | prikladno                          |                      |                |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                      |                |
| Drvo                           | prikladno                          |                      |                |
| Uni                            | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |