



## Dijamantna igličasta turpija, 140 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 4

### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 529220 4      |
| GTIN           | 4007220016855 |
| Razred artikla | 53B           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. **Ukupna duljina turpije = 140 mm;** duljina dijamantne prevlake = 70 mm; Ø drška = 3 mm.

#### Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika **ili tvrdog metala**. Osim toga za obradu **stakla, keramike** itd. **Turpija se s malim pritiskom**, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

#### Granulacija:

Univerzalna granulacija (standardna turpija) **D 126**

#### Dodatni pribor:

**Drške** za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

### Tehnički opis

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Presjek s prevlakom            | 3,2 mm          |
| Duljina prevlake               | 70 mm           |
| Opis oblika                    | okrugli         |
| Sredstvo za brušenje           | Dijamant        |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D               |
| Granulacija                    | D126            |
| uključujući dršku turpije      | ne              |
| Vrsta proizvoda                | Iglasta turpija |

**Podaci korisnika**

|                                | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Tvrđi metal (HM)               | prikladno                          |                      |                |
| INOX                           | prikladno                          |                      |                |
| Ti                             | prikladno                          |                      |                |
| GG(G)                          | prikladno                          |                      |                |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                      |                |
| Kamen                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |

**Pribor**

|  |          |
|--|----------|
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 2 | 519700 2 |
| Stezna drškaza igličaste turpije tip 3 | 519700 3 |