



VALTITAN precizna igličasta turpija 6-dijelna garnitura, ukupna duljina / švicarski rez: 180/0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527660 180/0
GTIN	613548045770
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita igličasta turpija izuzetno velike otpornosti na trošenje. Tvrdoća površine **1.200 HV**. Poseban oblik oštrica omogućuje nesmetanu obradu i kod nakupljanja odvojenih čestica, također je moguće olakšano čišćenje laganim udaranjem turpije (o drvo).

Standard:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Dio isporuke:

U plastičnoj futroli. Po 1 turpija plosnato-šiljasta, poluokrugla, okrugla, četverobridna, trobridna i tupi trokut.

Tehnički opis

Ukupna duljina	180 mm
Švicarski rez	0
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2