

**Turpija za brušenje – original Arkansas (bijela), zrno 8000, Četverokutni, duljina×širina: 100X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558720 100X10
GTIN	4037073002163
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

**Upotreba:**

Za **struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje** alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. **Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.**

**Napomena:**

Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.

**Tehnički opis**

Granulacija	8000
širina	10 mm
Duljina	100 mm
Stupanj finoće	Poliranje
Boja	bijela
Sredstvo za brušenje	Arkansas kvarc
Oblik	Četverokutni
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		