



Precizna turpija, srednje gruba duljina 180 mm, SH 2 / DH 2, tip: 763



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	528300 763
GTIN	613548076866
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Neobrađeni materijal **švicarskih turpija za izradu preciznih turpija** brušen je i kovan od posebnog čelika, a proizvodi se uz pomoć preciznih strojeva s izrazito preciznim rezom ujednačenog volumena odrezivanja i dubine rezanja s tvrdoćom od **65 – 66 HRC**. Precizne rezne oštrice do vrha dokazuju kvalitetu ovih turpija za precizno turpijanje. Ovu turpiju za precizno turpijanje karakterizira maksimalna točnost oblika i velik volumen odrezivanja uz iznimnu otpornost na trošenje. Sa šiljastim vrhom.

Upotreba:

Za precizan i lagani rad i kod vrlo tvrdih materijala, npr. u izradi alata i kalupa.

Tehnički opis

Presjek	9,2×3,6 mm
Stupanj finoće	srednje
Švicarski rez	2
odgovara njemačkom rezu	2
Broj rezova	25 cm
Ukupna duljina	180 mm
Atribut imena proizvoda	SH 2 / DH 2
Vrsta proizvoda	Precizna rebrasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		