



## VALTITAN precizna igličasta turpija 6-dijelna garnitura, ukupna duljina / švicarski rez: 180/2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527660 180/2
GTIN	613548045794
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

**Visokoučinkovita igličasta turpija** izuzetno velike otpornosti na trošenje. Tvrdoća površine **1.200 HV**. Poseban oblik oštrica omogućuje nesmetanu obradu i kod nakupljanja odvojenih čestica, također je moguće olakšano čišćenje laganim udaranjem turpije (o drvo).

#### Standard:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Dio isporuke:

U plastičnoj futroli. Po 1 turpija plosnato-šiljasta, poluokrugla, okrugla, četverobridna, trobridna i tupi trokut.

### Tehnički opis

Švicarski rez	2
Ukupna duljina	180 mm
Vrsta proizvoda	Precizna iglasta turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno

---

## Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2