

Turpija za brušenje – original Arkansas (bijela), zrno 8000, četverokutni, duljina×širina: 100X13mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558720 100X13
GTIN	4037073002149
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Prirodni kamen (Arkansas original) od kvarca najfinije granulacije, čvrstih bridova. Za najfiniju obradu površine bez srha. Granulacija 5000 (predbrušenje), granulacija 8000 (poliranje).

Upotreba:

Za **struganje srha, oštrenje, skidanje i skošavanje** alata odnosno alatnih oštrica. Za naknadnu obradu rupa, ploha i rubova u kaluparstvu. Osim toga za poboljšanje površine, za justiranje i poliranje. **Koristiti prvenstveno sa uljem, petrolejem ili vodom.**

Napomena:

Minimalnim dodavanjem ulja produžuje se vijek trajanja i učinak brušenja.

Tehnički opis

Granulacija	8000
Duljina	100 mm
Stupanj finoće	Poliranje
širina	13 mm
Boja	bijela
Sredstvo za brušenje	Arkansas kvarc
Oblik	Četverokutni
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		