

**Degussit® oksid keramična mala turpija, okruglo, duljina×širina: 50X1mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 558915 50X1 |
| GTIN | 4045197407146 |
| Razred artikla | 53D |

Opis**Izvedba:**

Iznimno velika tvrdoća od visoko sinterirane keramike aluminij-oksida bez veziva daje finim brusnim alatima izvrsnu čvrstoću bridova i profila (sintetički rubin) za izvrsnu kvalitetu površine.

Upotreba:

Za precizne radove u alatničarstvu i kaluparstvu, u finoj mehanici, optičkoj industriji i industriji stakla, izradi porculana itd. Za izradu skošenja, za užljebljenje i za promjene oblika.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|-------------------------|
| širina | 1 mm |
| Duljina | 50 mm |
| Serija | Degussit® |
| Sredstvo za brušenje | Aluminij-oksid keramika |
| Oblik | okruglo |
| Vrsta proizvoda | Brusna turpija |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 55 HRC | prikladno |
| Čelik < 60 HRC | prikladno |
| Čelik < 67 HRC | prikladno |
| Tvrđi metal (HM) | prikladno |
| INOX | prikladno |
| Ti | prikladno |
| GG(G) | prikladno |
| CuZn | prikladno |
| Plastika, GFK | prikladno |
| Kamen | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Uni | prikladno |
| mokro maksimalno | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |