



Dijamantna igličasta turpija, 140 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529220 9
GTIN	2050001698230
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamantnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. **Ukupna duljina turpije = 140 mm;** duljina dijamantne prevlake = 70 mm; Ø drška = 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika **ili tvrdog metala**. Osim toga za obradu **stakla, keramike** itd. **Turpija se s malim pritiskom**, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Granulacija:

Univerzalna granulacija (standardna turpija) **D 126**

Dodatni pribor:

Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

Tehnički opis

Duljina prevlake	70 mm
Presjek s prevlakom	5,0x2,4 mm
Opis oblika	Mač
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
uključujući dršku turpije	ne
Vrsta proizvoda	Iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2
Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3