




Garnitura dijamanitnih igličastih turpija, 5-dijelna, 140 mm, granulacija: D126µm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529300 D126
GTIN	4007220017388
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamanitnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. **Ukupna duljina turpije = 140 mm;** duljina dijamantne prevlake = 70 mm; Ø drška = 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika **ili tvrdog metala**. Osim toga za obradu **stakla, keramike** itd. **Turpija se s malim pritiskom**, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan. Universalkörnung (Standardfeile)

Dio isporuke:

U plastičnoj kutiji.

5-djelna, po 1 turpija oblika 1; 3; 4; 5; 6.

Dodatni pribor:

Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

Tehnički opis

Ukupna duljina	140 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Broj pojedinačnih turpija	5

Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3	519700 3
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 5	529220 5
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 1	529220 1
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 4	529220 4
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 6	529220 6
Stezna drškaza igličaste turpije tip 2	519700 2
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D126 (srednja) Universal tip 3	529220 3

