



Dijamantna turpija, 215 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 529150 5 |
| GTIN | 4007220017333 |
| Razred artikla | 53B |

Opis

Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

Upotreba:

Za obradu **kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima**. S **malim pritiskom** treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Presjek s prevlakom | 5,5×5,5 mm |
| Opis oblika | Četverokutni |
| Duljina prevlake | 100 mm |
| Ukupna duljina | 215 mm |
| Sredstvo za brušenje | Dijamant |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D |
| Granulacija | D126 |
| uključujući dršku turpije | ne |
| potrebna drška turpije | ne |
| Vrsta proizvoda | Ručna turpija |

