




Garnitura dijamanitnih igličastih turpija, 11-dijelna, 140 mm, granulacija: D91µm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529350 D91
GTIN	4007220017401
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Kovano i brušeno od specijalnog čelika. Dijamantne turpije se ravnomjerno prevlače dijamanitnim prahom putem galvanskog postupka. Ravnomjerna dijamantna prevlaka i tvrdoća dijamanta garantiraju najbolje rezultate kod turpijanja. **Ukupna duljina turpije = 140 mm;** duljina dijamantne prevlake = 70 mm; Ø drška = 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu alata za rezanje, utiskivanje i prešanje od kaljenog čelika **ili tvrdog metala**. Osim toga za obradu **stakla, keramike** itd. **Turpija se s malim pritiskom**, posebice na bridovima. Velik pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan. Fina granulacija

Dio isporuke:

U plastičnoj kutiji.

11-dijelna, po 1 turpiji oblika 1–11 (svi oblici), dodatno 1 plosnata tupa turpija s oblim bridovima.

Dodatni pribor:

Drške za ove turpije naći ćete pod br. 519700.

Tehnički opis

Ukupna duljina	140 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D

Broj pojedinačnih turpija	11
Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Iglasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina) tip 8	529210 8
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina) tip 6	529210 6
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina) tip 5	529210 5
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina) tip 1	529210 1
Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina) tip 2	529210 2
	529210 4

Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina)
tip 4

Stezna drškaza igličaste turpije tip 2

519700 2

Stezna drškaza igličaste turpije tip 3

519700 3

Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina)
tip 3

529210 3

Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina)
tip 10

529210 10

Dijamantna igličasta turpija, 140 mmgranulacija D91 (fina)
tip 11

529210 11