



## Garnitura nasadnih ključeva potpuno izolirani, broj ključeva: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	622510 5
GTIN	4010995228200
Razred artikla	63K

### Opis

#### Izvedba:

Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Svaki odvijač ispituje se pojedinačno u vodenoj kupci na proboj napona. **Upotreba:** Za radove pod naponom do 1000 V.

Ergonomska višekomponentna ručka sa zaštitom od kotrljanja, **Oštrica** izrađena od krom-vanadij čelika, brunirana. Dugačka izvedba; 6-kutna duboka glava.

#### Standard:

**DIN 3125**

#### Materijal:

**Ergonomska višekomponentna drška** sa zaštitom od klizanja, **tijelo** od krom-vanadij čelika, brunirano, kromirano, potpuno izolirano.

#### Sadržaj:

po 1 kom. br. 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

### Tehnički opis

Broj ključeva	5
Oznaka proizvođača	SoftFinish® electric
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN 3125
Profil progona	6-kutni nasadni ključ

Vrsta proizvoda

Nasadni ključ

**Pribor**

Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 9 mm	622500 9
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 13 mm	622500 13
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 7 mm	622500 7
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 8 mm	622500 8
Nasadni ključ s drškompotpuno izoliran širina ključa 10 mm	622500 10