

**Garnitura nasadnih ključeva sa zglobom, Broj ključeva: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	622810 7
GTIN	8014230038681
Razred artikla	63P

Opis**Izvedba:**

T-ručica napravljena je kao klizna ručica s krajnjim osiguračem protiv isklizavanja. Sa zakretnom zglobnom glavom (zakretni kut 50°, radni kut do 90°). Položaj zgloba fiksira se pomoću opruge.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Sadržaj:

po 1 nasadni ključ br. 622800: Vel. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Tehnički opis

Broj ključeva	7
Zakretni kut	50 stupanj
Radni kut	90 stupanj
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Nasadni ključ sa zglobom Širina ključa 11 mm	622800 11
Nasadni ključ sa zglobom Širina ključa 19 mm	622800 19
Nasadni ključ sa zglobom Širina ključa 8 mm	622800 8
Nasadni ključ sa zglobom Širina ključa 13 mm	622800 13
Nasadni ključ sa zglobom Širina ključa 14 mm	622800 14
Nasadni ključ sa zglobom Širina ključa 17 mm	622800 17
Nasadni ključ sa zglobom Širina ključa 10 mm	622800 10