



## Nasadni odvijač s poprečnom ručkom VDE-izolirano, širina ključa: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	622770 10
GTIN	4010995279332
Razred artikla	63K

### Opis

#### Izvedba:

Čisto obrađena, 6-kutna duboka glava odvijača za matice na navojnim šipkama. Plastična T ručka otporna na udarce, tijelo od krom-vanadij-čelika, kromirano, poprskano zaštitnom izolacijom.

**Izolirano do 1000 V, napravljen prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

### Tehnički opis

ukupna duljina	262 mm
Širina ključa	10 mm
Duljina cilindričnog dijela	230 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ