

**Univerzalna račna (bez uloška), tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	629400 0
GTIN	2050001013828
Razred artikla	66C

Opis**Izvedba:**

Preklopivo pomoću poluge na glavi račne za desni hod, lijevi hod i blokiranje. Svi su pogonski dijelovi kaljeni. Kraj od precizne čelične cijevi. Izmjenjive četverokutne uloške sigurno drži vijkom pričvršćeni poklopac kućišta.

Materijal:

Specijalni čelik, površina brunirana, ručica svjetlo brušena.

Širina glave račne: 29,5 mm

Glava račne visina: 10 mm

ukupna duljina: 170 mm

Dopušteni moment: 100 Nm

Tehnički opis

Glava račne visina	10 mm
ukupna duljina	170 mm
Širina glave račne	29,5 mm
Dopušteni moment	100 Nm
Oznaka proizvođača	R0-HA155
Vrsta proizvoda	Račna