



## Univerzalna račna (bez uloška), tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	629400 1
GTIN	2050001013835
Razred artikla	66C

### Opis

#### Izvedba:

Preklopivo pomoću poluge na glavi račne za desni hod, lijevi hod i blokiranje. Svi su pogonski dijelovi kaljeni. Kraj od precizne čelične cijevi. Izmjenjive četverokutne uloške sigurno drži vijkom pričvršćeni poklopac kućišta.

#### Materijal:

Specijalni čelik, površina brunirana, ručica svjetlo brušena.

Širina glave račne: 36,7 mm

Glava račne visina: 15,9 mm

ukupna duljina: 195 mm

Dopušteni moment: 130 Nm

### Tehnički opis

Širina glave račne	36,7 mm
Glava račne visina	15,9 mm
Dopušteni moment	130 Nm
ukupna duljina	195 mm
Oznaka proizvođača	R1-HA175
Vrsta proizvoda	Račna