



Univerzalna račna (bez uloška), tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	629400 2
GTIN	2050001013842
Razred artikla	66C

Opis

Izvedba:

Preklopivo pomoću poluge na glavi račne za desni hod, lijevi hod i blokiranje. Svi su pogonski dijelovi kaljeni. Kraj od precizne čelične cijevi. Izmjenjive četverokutne uloške sigurno drži vijkom pričvršćeni poklopac kućišta.

Materijal:

Specijalni čelik, površina brunirana, ručica svjetlo brušena.

Širina glave račne: 45 mm

Glava račne visina: 20 mm

ukupna duljina: 245 mm

Dopušteni moment: 180 Nm

Tehnički opis

Dopušteni moment	180 Nm
Širina glave račne	45 mm
Glava račne visina	20 mm
ukupna duljina	245 mm
Oznaka proizvođača	R2-HA220
Vrsta proizvoda	Račna