



Univerzalna račna (bez uloška), tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	629400 4
GTIN	2050001013866
Razred artikla	66C

Opis

Izvedba:

Preklopivo pomoću poluge na glavi račne za desni hod, lijevi hod i blokiranje. Svi su pogonski dijelovi kaljeni. Kraj od precizne čelične cijevi. Izmjenjive četverokutne uloške sigurno drži vijkom pričvršćeni poklopac kućišta.

Materijal:

Specijalni čelik, površina brunirana, ručica svjetlo brušena.

Širina glave račne: 70 mm

Glava račne visina: 32 mm

ukupna duljina: 415 mm

Dopušteni moment: 500 Nm

Tehnički opis

Glava račne visina	32 mm
ukupna duljina	415 mm
Širina glave račne	70 mm
Dopušteni moment	500 Nm
Oznaka proizvođača	R4-HA380
Vrsta proizvoda	Račna