

Garant**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 13X15 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 610700 13X15 |
| GTIN | 4045197158925 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

Standard:**DIN 3110 / ISO 3318****Materijal:**

Čelik legiran kromom; kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Duljina ključa L: 190 mm

maksimalna širina otvora ključa b1: 33 mm

maksimalna širina otvora ključa b2: 35 mm

maksimalna visina otvora ključa h: 6 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|----------|
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 35 mm |
| Širina ključa 2 | 15 mm |
| maksimalna visina otvora ključa h | 6 mm |
| Širina ključa 1 | 13 mm |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 33 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Duljina ključa L | 190 mm |
| Standard | ISO 3318 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Standard | DIN 3110 |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj |
| bez iskrenja | ne |
| obostrano jednake veličine ključa | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |