

**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 5,5X7 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610700 5,5X7
GTIN	4045197158826
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Chrome-Alloy-Steel; kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Duljina ključa L: 120 mm

maksimalna širina otvora ključa b1: 15 mm

maksimalna širina otvora ključa b2: 17 mm

maksimalna visina otvora ključa h: 4 mm

Tehnički opis

maksimalna širina otvora ključa b2	17 mm
Širina ključa 1	5,5 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	15 mm
maksimalna visina otvora ključa h	4 mm
Širina ključa 2	7 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	120 mm
Standard	ISO 3318

Standard	DIN 3110
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne