



Dvostrani viljuškasti ključ, colni, tip: 16



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 610120 16 |
| GTIN | 4018754019823 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|------------|
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 47 mm |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 40 mm |
| maksimalna visina otvora ključa h | 7,3 mm |
| Dimenzije širine ključa | u colima |
| Širina ključa ₂ | 13/16 col |
| Duljina ključa L | 235 mm |
| Širina ključa ₁ | 11/16 col |
| Standard | DIN 3110 |
| Standard | ISO 3318 |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| bez iskrenja | ne |
| obostrano jednake veličine ključa | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |