



## Asortiman nasadnih ključeva, broj dijelova: 46



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630002 46
GTIN	4045197185310
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / spojni elementi** prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Svi dijelovi u plastičnim kutijama.

Ekonomična izvedba.

#### Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

#### Dio isporuke:

46-dijelni – 1/4 cola: 13 nastavaka za nasadni ključ, 1/4 cola, 6-kutni, 4 – 14 mm

1 spojna drška

6 bitova za odvijače za unutarnji 6-kut, 3 – 8 mm

3 bita za odvijače za prorez 3; 4,5; 7 mm

3 bita za odvijače za Phillips PH1 – PH3

3 bita za odvijače za Pozidriv PZ1 – PZ3

7 bitova za odvijače za Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 šesterokutna kutna odvijača 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 račna s izbacivačem, 1/4 cola

1 odvijač za nasadni alat, 1/4 cola

1 t ručica, 1/4 cola

1 fleksibilni produžetak, 1/4 cola, 150 mm  
1 kardanski zglob, 1/4 cola  
2 produžetka, 1/4 cola, 50 i 100 mm  
Pohrana u: Debljina ploče (257×170×52 mm)

## Tehnički opis

Profil progona	Pozidriv
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	Schlitz
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova	46
Izlazni Četverokut	1/4 col
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-8 mm
Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Plastična kopča boja BLUE	630003 BLUE
Plastična kopča boja RED	630003 RED