



## Dvostrani viljuškasti ključ, colni, tip: 19



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	610120 19
GTIN	4018754019847
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukim drškom od T profila spretnim za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

### Tehnički opis

maksimalna visina otvora ključa h	7,3 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	45 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	47 mm
Dimenzije širine ključa	u colima
Širina ključa <sub>2</sub>	13/16 col
Duljina ključa L	235 mm
Širina ključa <sub>1</sub>	25/32 col
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke