

**Asortiman nasadnih ključeva, broj dijelova: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	630002 48
GTIN	4045197654571
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Svi dijelovi u plastičnim kutijama.

Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

48-dijelni – 1/2 cola: 14 uložaka za nasadni ključ, 1/2 cola, 6-kutni, 8 – 24 mm

3 duboka nastavka, 1/2 cola, 6-kutni, 17 – 19 mm

2 nastavka za svjećice, 1/2 cola, 16 i 21 mm

1 račna s izbacivačem, 1/2 cola

1 kardanski zglob, 1/2 cola

1 produžetak, 1/2 cola, 125 mm

1 produžetak, 1/2 cola, 250 mm / t ručica, 1/2 cola

1 garnitura 6-kutnih odvijača u priručnom sklopivom držaču, 1,5 – 8 mm

1 garnitura odvijača za Torx® u priručnom sklopivom držaču TX9 – TX40

14 viljuškasto-okastih ključeva, 6 – 19 mm

3 odvijača s ravnom glavom, 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 phillips odvijača, 1×75, 2×38, 2×100
1 kombinirana klješta, 180 mm
1 klješta za vodnu pumpu, 250 mm
1 čekić, 300 g
Pohrana u: Plastični kovčeg (450×350×90 mm)

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	Schlitz
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova	48
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	8-24 mm
Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Plastična kopča boja BLUE	630003 BLUE
Plastična kopča boja RED	630003 RED