

**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 5,5X7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610100 5,5X7
GTIN	4018754018147
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S lako zahvatno otvorenom vilicom. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos sile.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Kromirani čelik; ne ljušti se, kromiran preko nikla; glatka površina.

**Napomena:**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 610600

**Tehnički opis**

maksimalna visina otvora ključa h	4 mm
Širina ključa 2	7 mm
Širina ključa 1	5,5 mm
maksimalna širina otvora ključa b1	15 mm
maksimalna širina otvora ključa b2	17 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	120 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj
bez iskrenja	ne
obostrano jednake veličine ključa	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke