



6-kutni nastavci 1/4 cola dugački, širina ključa: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	631400 12
GTIN	4018754000265
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s **AS-drive** profilom.

Standard:

DIN 3124-L

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Tehnički opis

Duljina	50 mm
Ø na strani pogona	16,5 mm
Širina ključa	12 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Standard	DIN 3124
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Materijal	HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina	kromirana preko nikla

s AS-Drive profilom

da

Vrsta proizvoda

Umetak za nasadni ključ