

**Dvostrani viljuškasti ključ, širina otvora ključa: 4X5 mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 610700 4X5    |
| GTIN           | 4045197158819 |
| Razred artikla | 61A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano u kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Chrome-Alloy-Steel; kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Duljina ključa L: 100 mm

maksimalna širina otvora ključa b1: 13 mm

maksimalna širina otvora ključa b2: 14 mm

maksimalna visina otvora ključa h: 3 mm

**Tehnički opis**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Širina ključa 1                    | 4 mm     |
| maksimalna širina otvora ključa b1 | 13 mm    |
| maksimalna visina otvora ključa h  | 3 mm     |
| maksimalna širina otvora ključa b2 | 14 mm    |
| Širina ključa 2                    | 5 mm     |
| Dimenzije širine ključa            | metrički |
| Duljina ključa L                   | 100 mm   |
| Standard                           | ISO 3318 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Standard                          | DIN 3110   |
| Položaj širine ključa 1           | 15 stupanj |
| Položaj širine ključa 2           | 15 stupanj |
| bez iskrenja                      | ne         |
| obostrano jednake veličine ključa | ne         |