

**Koken****IMPACT garnitura, 18-dijelna, 6-kutna, 1/2 cola****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	651040
GTIN	4991644505999
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.

**Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.**

Garnitura IMPACT za najobičnije slučajeve zavijčavanja. Pohrana u robusnoj metalnoj kutiji.

**Standard:****DIN 3129****Materijal:**

Krom molibden čelik, fosfatiran manganom.

**Sadržaj:**

po 1 6-kutni nasadni ključ: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Produžetak: 125 mm

po 1 6-kutni nasadni ključ: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Gumeni prsten / zatik: 2 kom. / 2 kom.

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	1/2 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Broj dijelova	18

prikladno za stroj	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ

## Pribor

Gumeni prsten za nastavke, 1/2 cola Ø 25 mm	651800 25
Spojni zatik za nastavke, 1/2 cola Ø×duljina 3X25 mm	651900 3X25
10-dijelni komplet sigurnosnih prstena za nastavke, 1/2 cola, s izvlakačem tip 3	651790 3
Gumeni prsten za nastavke, 1/2 cola Ø 30 mm	651800 30
10-dijelni komplet sigurnosnih prstena za nastavke, 1/2 cola, s izvlakačem tip 4	651790 4
Spojni zatik za nastavke, 1/2 cola Ø×duljina 3X20 mm	651900 3X20