



Samonivelirajući križni linijski laser GCL, tip: 2-15



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Kompaktan laser samonivelirajući križni linijski laser. Brzo vodoravno i okomito podešavanje linija. Robusni dizajn sa softgrip podlogom štiti od udarnih opterećenja. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Dodatno dvije vertikalne točke.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

3 × baterija br. 081561 LR6, višefunkcionalni držač, laserska ciljna ploča i zaštitna torba.

Tehnički opis

Visina	106 mm
Težina	490 g
Granica odstupanja	±0,3 mm/m
Navoj stativa	1/4 col
Navoj stativa	5/8 col

Područje niveliranja	±4 stupanj
IP-klasa zaštite	IP 54
Doseg	15 m
Razred lasera	2
Duljina	112 mm
širina	55 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Broj sadržanih baterija	3
Boja lasera	crvena
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Križni linijski laser

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------