

**Garant****Samostezna glava za bušenje, tip: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341420 6
GTIN	4045197883209
Razred artikla	31J

**Opis****Izvedba:**

Industrijska izvedba

S konusom glave za bušenje DIN 238

**Upotreba:**

Za postavljanje na drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

Za stolne bušilice.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	0 - 8 mm
Vanjski Ø	37 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	78 mm
Konus stezne glave	B 10
najveći konus stezne glave Ø	10,094 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja