

Garant**Samostezna glava za bušenje, tip: 10/12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341420 10/12
GTIN	4045197883223
Razred artikla	31J

Opis**Izvedba:**

Industrijska izvedba

S konusom glave za bušenje DIN 238

Upotreba:

Za postavljanje na drške br. 342300 – 342887 ili izravno na strojno vreteno.

Za stolne bušilice.

Tehnički opis

Vanjski Ø	40 mm
Stezni raspon	0 - 10 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	86 mm
najveći konus stezne glave Ø	12,065 mm
Konus stezne glave	B 12
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja