



Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokut 38-dijelni, Broj dijelova:



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 630330 |
| GTIN | 4000896164813 |
| Razred artikla | 630 |

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M3 – M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M3 - M5 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8.

Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 10 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6-kutni bitovi C 6,3: 5 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

NASTAVCI za Torx® C 6,3 s rupom: 7 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

BITOVI za Phillips C 6,3: 3 kom. vel. 1; 2; 3

Pozidriv bitovi C 6,3: 3 kom. vel. 1; 2; 3

Ravni bitovi C 6,3: 3 kom. vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Držać oštrica: 1 kom. 1/4 cola četverokutni uložak – 1/4 cola šesterokutno pomagalo ključa

Spojna drška: 1 kom. šesterokutna spojka E 6,3 - četverokut 1/4 cola

Nasadna ručka: 1 kom.

Produžeci: Dva kom. vel. 55 + 101,5 mm

Kardanski zglob: 1 kom.

Račna: 1 kom.

Pohranjivanje u: Plastična kutija s protukliznom dvokomponentnom podlogom

Visina: 52 mm

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 5,5-14 mm

Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-7 mm

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profil progona | odvijač za Phillips |
| Profil progona | 6-kutni-prihvat |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
| Profil progona | 6-kutni |
| Profil progona | Schlitz |
| Profil progona | Pozidriv |
| Broj dijelova | 38 |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5,5-14 mm |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-7 mm |
| Pakiranje | Plastična kutija s protukliznom dvokomponentnom podlogom |
| Duljina | 180 mm |
| širina | 98 mm |
| Visina | 52 mm |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |