

**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, Broj ključeva: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610710 10
GTIN	4045197159168
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran (ne ljušti se); zaobljena završna obrada površine.

Dio isporuke:

po 1 ključ br. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x30

Tehnički opis

Broj ključeva	10
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

Pribor

Plastični stezni držač s poklopcem za broj ključeva 11

611700 11