

**HOLEX****Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, fosfatiran, broj ključeva: 10****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 610910 10     |
| GTIN           | 4045197384409 |
| Razred artikla | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 dvostruki viljuškasti ključ br. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9;  
10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Tehnički opis**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Broj ključeva           | 10             |
| Dimenzije širine ključa | metrički       |
| Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj     |
| Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj     |
| Površina                | fosfatiran     |
| Vrsta proizvoda         | Ključ za vijke |

**Pribor**

|   |              |
|---|--------------|
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm | 610900 16X17 |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm   | 610900 8X9   |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 21X24 mm | 610900 21X24 |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 27X30 mm | 610900 27X30 |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 6X7 mm   | 610900 6X7   |
| Plastični stezni držač s poklopcem za broj ključeva 11    | 611700 11    |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm | 610900 18X19 |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm | 610900 12X13 |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 20X22 mm | 610900 20X22 |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm | 610900 10X11 |
| Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 14X15 mm | 610900 14X15 |