

**Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva, Broj ključeva: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	610710 13
GTIN	4045197159182
Razred artikla	61A

Opis**Izvedba:**

Kovano u kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran (ne ljušti se); zaobljena završna obrada površine.

Dio isporuke:

po 1 ključ br. 610700 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Tehnički opis

Broj ključeva	13
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj širine ključa 1	15 stupanj
Položaj širine ključa 2	15 stupanj

