



Račna preklopiva, 1/4 cola s izbacivačem, Tip:



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632025
GTIN	4045197497192
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Četverokut pogona: 1/4 col

ukupna duljina: 115 mm

Broj zubaca: 36

Tehnički opis

Četverokut pogona	1/4 col
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
ukupna duljina	115 mm
Broj zubaca	36
Radni kut	10 stupanj
Materijal	Čelik legiran kromom

Površina

kromirano