

**Koken**
**Račna preklopiva, 1/4 cola s izbacivačem, Tip:**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632050
GTIN	4991644021826
Razred artikla	63R

## Opis

### Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

### Odgovara :

Ručna primjena.

Četverokut pogona: 1/4 col

ukupna duljina: 115 mm

Broj zubaca: 20

## Tehnički opis

Četverokut pogona	1/4 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
ukupna duljina	115 mm
Broj zubaca	20
Radni kut	18 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina

kromirano