



Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/4 cola s okretnom ručkom i izbacivačem



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	632395
GTIN	3148518525961
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja. S izbacivačem i preklopkom za desni i lijevi hod.

Pri uobičajenom korištenju radnog kuta od 6°, prilikom primjene okretne ručice pod radnim kutom od 0°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara :

Ručna primjena.

Izlazni Četverokut: 1/4 col

Broj zubi: 60

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
ukupna duljina	120 mm
Broj zubi	60
Radni kut	0 - 6 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Čegrtaljka