



Svjetiljke za radionice Planonlight LED Black Series, Prihvat snage: 30W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081353 30
GTIN	2050001919410
Razred artikla	04E

Opis

Izvedba:

Planonlight LED **Black Series** je najjača, **najnepropusnija** i **najkompaktnija** Planonlight radna svjetiljka. Mogućnost fleksibilnog pričvršćivanja za najzahtjevnija industrijska područja primjene.

- **Maksimalna snaga rasvjete s LED žaruljama od 157 lumena/Watta.**
- **Ne zahtijeva nikakvo održavanje (životni vijek od 50000 h).**
- **Optimalna za dodatno opremanje zbog izrazito kompaktne konstrukcije, može se koristiti i kod strojeva pod kutom.**
- **Raznoliki izbor zahvaljujući 8 različitih modela (verzija za ugradnju na upit).**
- **Fleksibilno pričvršćivanje: Ugradnja u ravnini ili s pomoću odgovarajućih držača 081381 za montažu na strop pod 45°.**
- **Poboljšan i dokazan princip brtvljenja s IP68 i IP69K (ne propušta emulzije).**

Napomena:

Napon 24 V DC – Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku! Priključak na mrežni napon preko transformatora br. 081375.

Tehnički opis

Rasvjetno tijelo	LED modul
------------------	-----------

Težina	900 g
Jakost svjetlosti	4000 lm
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni	120 stupanj
Prihvat snaga	30 W
Područje temperature	-20 - 55 °C
Ukupna visina	20 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Temperatura boje	6500 K
Ukupna širina	65 mm
Ukupna duljina	430,5 mm
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	10493
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka

Pribor

Transformator za PLANONLIGHT LED24 V/100 W	081375
Držać za Black Series 45°	081381