



Samonivelirajući križni linijski laser GCL, tip: 2-50CG



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Razred artikla	46T

Opis

Izvedba:

Kompaktan laser samonivelirajući križni linijski laser. Brzo vodoravno i okomito podešavanje linija. Robusni dizajn sa softgrip podlogom štiti od udarnih opterećenja. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Dodatno dvije vertikalne točke. **Zelene križne linije** za bolju vidljivost čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Bluetooth sučelje za nastavak na daljinsko upravljanje za precizan rad bez dodirivanja uređaja. Može se napajati putem akumulatora ili baterija (opseg isporuke). Veliki vanjski prostor do 80 m s pomoću prijemnika LR 7 Professional (pribor).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

12 V litij-ionska baterija, punjač, multifunkcionalni držač, pločica za laser zaštitna torba i transportni kofer.

Tehnički opis

Duljina	136 mm
Doseg	20 m

IP-klasa zaštite	IP 54
Područje niveliranja	±4 stupanj
Navoj stativa	1/4 col
Granica odstupanja	±0,3 mm/m
Visina	122 mm
Doseg prijemnika	80 m
Razred lasera	2
širina	55 mm
Prihvat	Bluetooth sučelje
Težina	600 g
Pakiranje	Transportni kofer
Boja lasera	zeleno
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Nazivni napon	12 V
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Križni linijski laser