

Garant

GARANT Power Tang 90° tangencijalna visokoučinkovita glodača glava, s rupom, Ø D / Z_{eff}: 63/4Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Maksimalna stabilnost postiže se tangencijalno orijentiranim izmjenjivim pločicama. Visoke vrijednosti posmaka za postizanje maksimalnog volumena odrezivanja zahvaljujući optimalnoj stabilnosti izmjenjivih pločica u smjeru obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavnombr. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219882 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	81 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LO.. 130708
Ø reza D _c	63 mm
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	4
Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	93 mm
Serijski naziv	Power Tang

Broj izmjenjivih okretnih pločica	28
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219882