

Uredski regal, nadogradni regal, dubina 300 mm, visina/širina police: 2000/1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990591 2000/1000
GTIN	4004514219909
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Fronte za T profil okvira bez perforacija i police.

Učvršćivanje pomoću križne potpore. Središnji povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema povišeni rub police. **Maksimalna nosivost: 85 kg po polici.** Dubina regala 300 mm: za gotovo 96 registratora po polju pri 2300 mm visine.

Opis:

Ugradbene mjere: Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm Duljina izvijanja: maks. 600 mm

Napomena:

- **Ako je odnos visine prema dubini veći od 5:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

Tehnički opis

Dubina	300 mm
--------	--------

Visina	2000 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1006 mm
širina	1000 mm
Broj polica	6
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 300 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

Pribor

Držač za regale sa širokim policama	990852
-------------------------------------	--------