

Uredski regal, osnovni regal, dubina 600 mm, visina/širina police: 2300/1000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990595 2300/1000
GTIN	4004514220141
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

Fronte za T profil okvira bez perforacija i police.

Učvršćivanje pomoću križne potpore. Središnji povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema središnji povišeni rub police. **Maksimalna nosivost: 150 kg po polici.** Dubina regala 600 mm: obostrani pristup. Za gotovo 192 registratora po polju pri 2300 mm visine.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm
Duljina izvijanja: maks. 600 mm

Napomena:

- **Ako je odnos visine prema dubini veći od 5:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

Tehnički opis

dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1060 mm
širina	1000 mm
Broj police	7

Dubina	600 mm
Visina	2300 mm
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Vrsta proizvoda	Regal s mapama

Pribor

Držač za regale sa širokim policama	990852
-------------------------------------	--------