



Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove za unutarnje i vanjske prstenove, broj kliješta: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	700155 4
GTIN	4003773050056
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čeljusti i zglob kovani, šiljci od specijalnog čelika, izrađeni s posebnom preciznošću; utisnuti u tijelo kliješta. Kliješta crna, glava brušena, drške prevučene plastikom.

Zglob kliješta s **integriranom oprugom za otvaranje**.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Dio isporuke:

Po jedna kliješta za sigurnosne prstenove br. 719790 vel. J1 i J2.

Po jedna kliješta za sigurnosne prstenove br. 719890 vel. A1 i A2.

Tehnički opis

ukupna duljina maksimalna, kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom	140; 185 mm
Ø vrhova kod kliješta s vanjskim sigurnosnim prstenom	1,25; 1,8 mm

ukupna duljina maksimalna, kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom	140; 180 mm
Broj kliješta	4
Ø vrhova kod kliješta s unutarnjim sigurnosnim prstenom	1,25; 1,8 mm
za vanjski Ø sigurnosnog prstena	10 – 25; 19 – 60 mm
za unutarnji Ø sigurnosnog prstena	12 – 25; 19 – 60 mm
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan unutarnji prsten
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ravan vanjski prsten
Pohrana u	Tekstilna sklopiva torbica
Standard	DIN 5254 A i B
Standard	DIN 5256 C i D
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove

Pribor

Precizna kliješta za vanjske prstene tip A2	719890 A2
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J2	719790 J2
Precizna kliješta za vanjske prstene tip A1	719890 A1
Precizna kliješta za unutarnje prstene tip J1	719790 J1