



## Kombinirana kliješta, kromirana VDE izolacija, sa sigurnosnom ušicom, ukupna duljina: 180mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	706010 180
GTIN	4003773081395
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Kliješta sa sigurnosnom ušicom za priključivanje osigurača od pada. Sigurnosna ušica fiksno zavarena s navlakom za dršku, dinamički opteretiva do visine pada od 3 m.

**Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201** za radove pod naponom do 1000 V.

#### Upotreba:

Prikladno za primjenu u visokogradnji, niskogradnji, kod održavanja zgrada, kod industrijskog penjanja, krovopokrivačkih radova i kod izrade konstrukcija za sajmove.

#### Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

#### Napomena:

Ostale izvedbe veličine dostupne su naupit.

### Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,2 mm
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

**Pribor**

KarabinerSTEEL D TRI	098195
KarabinerDOUBLE TRI	098194
Sredstvo za spajanjeBungee kapacitet nosivosti 15,9 kg	098240 15,9
Sredstvo za spajanjeSpiralni kabel za pričvršćivanje tip T2T	098245 T2T
KarabinerOVALSTEEL SC Tip	098196