



Plosnato-oblja kliješta ravna VDE izolacija, sa sigurnosnom ušicom, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	706030 200
GTIN	4003773081449
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Kliješta sa sigurnosnom ušicom za priključivanje osigurača od pada. Sigurnosna ušica fiksno zavarena s navlakom za dršku, dinamički opteretiva do visine pada od 3 m.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Upotreba:

Prikladno za primjenu u visokogradnji, niskogradnji, kod održavanja zgrada, kod industrijskog penjanja, krovopokrivačkih radova i kod izrade konstrukcija za sajmove.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Napomena:

Ostale izvedbe veličine dostupne su naupit.

Tehnički opis

Duljina čeljusti	70 mm
ukupna duljina	200 mm
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta

Pribor

KarabinerSTEEL D TRI	098195
Sredstvo za spajanjeSpiralni kabel za pričvršćivanje tip T2T	098245 T2T
KarabinerDOUBLE TRI	098194
KarabinerOVALSTEEL SC Tip	098196
Sredstvo za spajanjeBungee kapacitet nosivosti 15,9 kg	098240 15,9