




6-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	631000 10
GTIN	4018754000067
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s **AS-drive** profilom.

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 631029

Tehnički opis

Duljina	23 mm
Ø na strani pogona	14,3 mm
Širina ključa	10 mm

Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Materijal	HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ