

HOLEX**Par rukavica, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094241 11
GTIN	4045197883995
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rukavice za montažu s PU prevlakom za precizne radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugodne i visok stupanj prozračnosti. Posebice prikladne za precizno rukovanje malim elektroničkim dijelovima, za radove održavanja, inspekciju, montiranja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12

Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	255 mm
Boja	bijeli
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice