

**HOLEX****Par rukavica, veličina rukavice: 7**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094242 7
GTIN	4045197884008
Razred artikla	02H

## Opis

**Izvedba:**

Rukavice za montažu s PU prevlakom za precizne radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugone i visok stupanj prozračnosti. Posebice prikladne za precizno rukovanje malim elektroničkim dijelovima, za radove održavanja, inspekciju, montiranja.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Veličina rukavice	7
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12

Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131X
Materijal nosača	Poliamid
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	255 mm
Boja	crna
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice